


filtr MS6-LF-3/8-CRV-Z

č. dílu: 529642

FESTO

filtr 5 µm, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatické odpouštění kondenzátu, směr proudění zprava doleva.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| velikost | 6 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| stupeň filtrace | 5 µm |
| odpouštění kondenzátu | plně automatický |
| konstrukce | sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem |
| max.množství kondenzátu | 38 cm ³ |
| ochrana nádobky | ochranný koš z plastu |
| provozní tlak | 2 ... 12 bar |
| normální jmenovitý průtok | 3,000 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| teplota média | 5 ... 60 °C |
| okolní teplota | 5 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 600 g |
| typ upevnění | dle volby: instalace vedení příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | G3/8 |
| připojení pneumatiky 2 | G3/8 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu filtru | PE |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |
| informace o materiálu nádobky | PC |