

maznice MS6-LOE-1/2-U-Z

č. dílu: 529778

FESTO

Kovová nádobka, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	standardní proporcionální maznice
max. plnicí množství oleje	80 cm ³
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	1 ... 16 bar
minimální průtok pro funkci mazání	50 l/min
normální jmenovitý průtok	7,200 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	0 ... 60 °C
viskozita oleje	ISO VG 32
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	810 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliník legovaný pro tváření