


ventil s pomalým náběhem tlaku MS6-DE-1/4-V110-Z

č. dílu: 529806

FESTO

elektrický, pro pomalý náběh tlaku, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce odvětrání	lze škrtit
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
konstrukce	pístové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vně
směr proudění	nelze obrátit
funkce ventilu	2/2
indikace polohy sepnutí	příslušenstvím
provozní tlak	4 ... 18 bar
hodnota B	0.54
hodnota C	11.22 l/sbar
normální jmenovitý průtok	2,700 l/min
parametry cívky	110V AC
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	680 g
elektrické připojení	tvar C
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek