


# příruba pro motor EAMF-A-64A/B-70A

č. dílu: 529945

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	160 g
kód rozhraní pro vstup motoru	70A
kód rozhraní spojkové skříňě	64A 64B
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS