


ovladač motoru SEC-ST-48-6-P01

č. dílu: 530069

FESTO

pro krokový motor.



katalogový list

parametr	hodnota
režim provozu automatu	Bipolar-Chopper-Driver
provozní režim	desetinný krok, 2000 kroků/ot.
nastavitelné omezení proudu	0 nebo 70 prostřednictvím přepínače Dip
nastavení kroku	prostřednictvím přepínače Dip
nastavení jmenovitého proudu	spínače DIP
max. frekvence kroků	40 kHz
jmenovitý proud	1.25 ... 6 A
značka CE	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-10 ... 50 °C
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 40 °C
hmotnost výrobku	610 g
pracovní rozsah logického vstupu	12 ... 30 V
elektrické připojení	šroubovací svorka
typ upevnění	s DIN lištou