


**spojka**  
**EAMC-B-15-22-4-5**  
č. dílu: 530084

FESTO

pro elektromechanický pohon s krokovým motorem.



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	4 mm
poloměr upnutí 2	5 mm
velikost	15
jmenovitá délka	22 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	12,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.13 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	1 Nm
hmotnost výrobku	6 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS