


kombinace jednotek a zařízení MSB6-1/2:H2N3M1-WP

č. dílu: 530214

FESTO

Skládá se z následujícího: filtr, redukční ventil, maznice, deska pro upevnění na stěnu. Maximální výstupní tlak 12 barů, filtr 40 µm, s manometrem, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s manometrem standardní filtr standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1.5 ... 18 bar
rozsah řízeného tlaku	1 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	3,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:4:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-]
hmotnost výrobku	2,000 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC