

# manometr MA-50-36-N1/4-PSI-E-RG

č. dílu: 530389

FESTO

se stupnicí v psi, nastavitelná oblast s červenou/zelenou barvou.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [psi]	0 ... 36 psi
odpovídá normě	EN 837-1
jmenovitý rozměr manometru	50
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak	0 ... 36 Psi
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	2,5
stupeň krytí	IP43
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	NPT1/4-18
materiály v kontaktu s médiem	mosaz
informace o materiálu závitové části	mosaz
informace o materiálu pouzdra	ABS
informace o materiálu hledítka	PMMA
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	75 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný kyslík žádný acetylén