


skříň spojky EAMK-A-F28-44A

č. dílu: 530468

FESTO

[pro letmý pohon DGEA...](#)



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kód rozhraní pohonu	F28
kód rozhraní spojkové skříňě	44A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS