


skříň spojky EAMK-A-H40-118A/B/C

č. dílu: 530470

FESTO

[pro letmý pohon DGEA...](#)



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kód rozhraní pohonu	H40
kód rozhraní spojkové skříňě	118A 118B 118C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS