

kombinace jednotek a zařízení MSB4-1/4:H7N3M2-WP

č. dílu: 531089

FESTO

skládá se z filtru, redukčního ventilu, maznice a desky pro upevnění na stěnu. Max. výstupní tlak 12 barů, filtr 40 µm, s manometrem, nádobkou z kovu, plně automatickým odpouštěním kondenzátu, směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	redukční ventil s manometrem standardní filtr standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	2 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	1 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	800 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-]
teplota média	-10 ... 60 °C
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4