

redukční ventil s filtrem MS6N-LFR-1/2-D7-CUM-AS-Z

č. dílu: 531321

FESTO

Maximální výstupní tlak 12 barů, filtr 5 µm, s manometrem, uzamykatelná ovládací hlavice, kovová nádobka, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
pojistka ovládání	s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem
max.množství kondenzátu	38 ml
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
vstupní tlak 1	0.8 ... 20 bar
max. tlaková hystereze	0.25 bar
normální jmenovitý průtok	4,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	3.7.- dle DIN ISO 8573-1
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,087 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: montáž do panelu instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/2-14
připojení pneumatiky 2	NPT1/2-14
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu oddělovacího talíře	POM