

filtr MS6N-LF-3/8-CUM-Z

č. dílu: 531542

FESTO

Filtr 5 µm, kovová nádobka, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
max.množství kondenzátu	38 cm ³
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
vstupní tlak 1	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok	3,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	3.7.- dle DIN ISO 8573-1
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	820 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT3/8-18
připojení pneumatiky 2	NPT3/8-18
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	PE
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliník legovaný pro tváření