


zásuvka rychlospojky KD4-1/2-I

č. dílu: 531638

FESTO

samočinně uzavíratelné



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7.2 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,305 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	32.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	86 g
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS