


zásuvka rychlospojky KDS6-1/4-I

č. dílu: 531650
výběhový výrobek

FESTO

samočinně uzavíratelné, pro bezpečnostní rychlospojky dle ISO 4414
Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7.2 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.5 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,373 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	BIA TÜV
jmenovitý utahovací moment	9.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 15 %
hmotnost výrobku	125 g
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS