


# spojovací konektor KSS6-CK-9

č. dílu: 531698  
výběhový výrobek

FESTO

pro bezpečnostní rychlospojku dle ISO 4414 se samočinným uzavíráním  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                      |
|---|--|
| jmenovitá světlost                        | 7.4 mm                                       |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 12 bar                             |
| normální jmenovitý průtok                 | 1,269 l/min                                  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi       |
| okolní teplota                            | -10 ... 60 °C                                |
| povolení                                  | BIA<br>TÜV                                   |
| hmotnost výrobku                          | 37 g   |
| připojení pneumatiky 1                    | CK-9   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                              |