


nejjemnější filtr MS6N-LFM-3/8-AUV-Z

č. dílu: 531883

FESTO

filtr 0,01 µm, nádoba z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu, směr proudění zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	0.01 µm
účinnost filtrace	99.9999 %
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	filtr z vláken
max.množství kondenzátu	38 cm ³
vstupní tlak 1	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	430 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 1 µm
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	1.7.2 dle DIN ISO 8573-1
teplota média	5 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	820 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT3/8-18
připojení pneumatiky 2	NPT3/8-18
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádoby	hliník legovaný pro tvářeni