

filtry s aktivním uhlím MS6N-LFX-1/4-R

č. dílu: 531920

FESTO

nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	filtr s aktivním uhlím
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
provozní tlak	0 ... 20 bar
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	900 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
teplota média	5 ... 30 °C
zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m3
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	600 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	aktivní uhlí
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC