


filtry s aktivním uhlím MS6N-LFX-1/2-U-Z

č. dílu: 531930

FESTO

Kovová nádobka, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	filtr s aktivním uhlím
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
vstupní tlak 1	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok	1,200 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 0,01 µm
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	1.7.1 dle DIN ISO 8573-1
teplota média	5 ... 30 °C
zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m3
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	820 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/2-14
připojení pneumatiky 2	NPT1/2-14
informace o materiálu filtru	aktivní uhlí
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliník legovaný pro tvářeni