

rozbočovací modul MS4N-FRM-1/4-Z

č. dílu: 531951

FESTO

Směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak	0 ... 14 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	4,600 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem nahoru	1,500 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem dolů	1,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	165 g
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 3	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 4	NPT1/4-18
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek