


rozbočovací modul MS6N-FRM-1/2-Z

č. dílu: 531969

FESTO

Směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	13,000 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem nahoru	6,700 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem dolů	8,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	500 g
připojení pneumatiky 1	NPT1/2-14
připojení pneumatiky 2	NPT1/2-14
připojení pneumatiky 3	NPT1/2-14
připojení pneumatiky 4	NPT1/2-14
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek