

ventil s pomalým náběhem tlaku MS6N-DE-3/8-V230-Z

č. dílu: 532052

FESTO

elektrický, pro pomalý náběh tlaku, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce odvětrání	lze škrtit
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
konstrukce	pístové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vně
směr proudění	nelze obrátit
funkce ventilu	2/2
indikace polohy sepnutí	příslušenstvím
provozní tlak	4 ... 18 bar
hodnota B	0.48
hodnota C	21.05 l/sbar
normální jmenovitý průtok	5,050 l/min
parametry cívky	230V AC
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	680 g
elektrické připojení	tvar C
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT3/8-18
připojení pneumatiky 2	NPT3/8-18
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek