


konektor FBS-SUB-9-GS-DP-B

č. dílu: 532216

FESTO

pro PROFIBUS



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	20 mm
výška	62 mm
délka	61 mm
protokol	PROFIBUS
ovládací prvky	spínače DIL
přídavné funkce	odpojení další části sítě
hmotnost výrobku	60 g
síťová sběrnice	2 x 2 pérové svorky
přípustný průměr kabelu	5 ... 10 mm
stupeň krytí	IP65 IP67 v montovaném stavu dle IEC 60529
okolní teplota	0 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 % nekondenzující
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
materiál převlečné matice	mosaz
materiál šroubů	ocel
materiál těsnění	NBR