

# membránová sušička vzduchu MS6N-LDM-1/4-RD-P2-Z

č. dílu: 532283

FESTO

Snížený tlakový rosný bod, s kovovou nádobkou, směr proudění zprava doleva.

výběhový typ, k dodání do 2006

Pozor: pro trvale bezvadnou funkci zařízení je nezbytná filtrace vzduchu nejjemnějším filtrem 0,01 $\mu$ m (zbytkové částičky < 0,1 $\mu$ m, zbytkový podíl oleje < 0,1 mg/m $^3$ )!



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	membránová sušička
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
vstupní tlak 1	3 ... 8,5 bar
normální jmenovitý průtok	400 l/min
provozní médium	třída kvality vzduchu 1:7:1 dle ISO 8573-1
snížení rosného bodu	13 °C
třída odolnosti proti korozi KBK	2
skladovací teplota	-20 ... 55 °C
teplota média	5 ... 55 °C
okolní teplota	5 ... 55 °C
hmotnost výrobku	1,410 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliník legovaný pro tváření