

nejjemnější filtr LFMA-D-MIDI-DA-A



č. dílu: 532841

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovacích destiček se závitem, se svorníky FRB se závitem.
Jemnost filtrace 0,01 μm, s kovovým ochranným košem, indikací
zanesení filtru a automatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
řada	D
velikost	Midi
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	0.01 μm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
provozní tlak	2 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2] inertní plyny
účinnost filtrace	99.9999 %
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	1.5 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	svisle +/- 5°
připojení pneumatiky 1	přípojovací deska
připojení pneumatiky 2	přípojovací deska
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádobky	PC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS