

kombinace jemných filtrů LFMBA-1/4-D-MIDI-DA


č. dílu: 532866

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Filtrační vložka 0,01 μm, s kovovým ochranným košem, s indikací zanesení filtru a ručním odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Midi
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	0.01 μm
účinnost filtrace	99.9999 %
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	filtr z vláken
max. množství kondenzátu	43 ml
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
provozní tlak	1 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2] inertní plyny
teplota média	1.5 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,429 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC