

vložka nejjemnějšího filtru MS6-LFM-A

č. dílu: 532909

FESTO

pro řadu MS. Jemnost filtrace 0,01 µm.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
podle normy	ISO 12500-1 ISO 12500-3
řada	MS
stupeň filtrace	0.01 µm
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	900 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	135 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:-:4] inertní plyny
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
účinnost odloučení frakcí (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
úroveň odloučení MPPS	99.95 %
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³