



# kryt VMPA-KMS-H

č. dílu: 533198

FESTO

pro připojení ventilových terminálů MPA-S vícepólovým konektorem.



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	DIN 41652
četnost připojení	50
hmotnost výrobku	71 g
elektrické připojení	konektor/zásuvka
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	25
elektrické připojení 1, druh upevnění	3x šroub M3
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, technika připojení	krimpovací kontakty
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
jmenovité napájecí napětí AC	3 V
napěťová pevnost	1 kV
průměr kabelu	6 ... 12 mm
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	šedá
materiál převlečné matice	PA
materiál těsnění	CR NBR
materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno