

T-šroubení s nástrčnými koncovkami QBT-1/8-5/16-U-M

č. dílu: 533255

FESTO

Možnost natočení o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	0.236 "
typ těsnění na závitovém dílku:	potah
konstrukční tvar	tvar T
velikost balení	5
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	0.723 oz
typ upevnění	vnější šestihran OK 14
připojení pneumatiky 1	vnější závit R1/8
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 5/16"
teplota okolí ve Fahrenheitech	32 ... 140 °F
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PBT
materiál těsnění závitu	NBR
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel