

spirálová hadice z plastu PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

č. dílu: 533465

FESTO

vysoce ohebná, zesílená tkaninou, velmi odolná hydrolýze.



katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	6 m
vnější průměr	9.5 mm
délka bloku	1.317 m
poloměr ohybu relevantní průtoku	50 mm
vnitřní průměr	6.4 mm
průměr vinutí	42 mm
počet vinutí	66
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 15 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	11 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	430 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
připojení pneumatiky 2	vnější závit G1/4
barva	modrý
tvrdost Shore	A 87 +/-3
materiál připojovacího závitu	mosaz poniklováno
materiál ochrany proti zlomení	POM
materiál hadice	TPE-U(PU)