

# spirálová hadice z plastu PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

č. dílu: 533466

FESTO

vysoce ohebná, zesílená tkaninou, velmi odolná hydrolyze.



## katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	4.8 m
vnější průměr	11.7 mm
délka bloku	1.172 m
poloměr ohybu relevantní průtoku	65 mm
vnitřní průměr	7.9 mm
průměr vinutí	51 mm
počet vinutí	41
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 13 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	12.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	480 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G3/8
připojení pneumatiky 2	vnější závit G3/8
barva	modrý
tvrdost Shore	A 87 +/-3
materiál připojovacího závitu	mosaz poniklováno
materiál ochrany proti zlomení	POM
materiál hadice	TPE-U(PU)