


obslužné zařízení FED-90

č. dílu: 533532
výběhový výrobek

FESTO

Displej a ovládací jednotka s grafickým displejem LCD pro připojení k volně programovatelným automatům, 12 funkčních tlačítek.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	71 mm
výška	176 mm
délka	141 mm
max. tloušťka panelu	5 mm
paměť pro uživatele	512 kByte
počet LED pro uživatele	13
počet funkčních tlačítek	12
počet systémových tlačítek	23
hodiny reálného času	ano
seznam událostí	256
paměť pro recepty	16 kByte
alarmy	1,024
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet systémových LED	4
zobrazení	monochromatický LCD s podsvětlením
druh zobrazení	4 x 20 znaků podsvětlený LCD
velikost zobrazení	4 x 20 znaků
zálohovací baterie	3 V / 270 mA Lithium
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	120x32 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	0,3 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 50 °C
povolení	RCM Mark
hmotnost výrobku	1,100 g
rozhraní AUX	Sub-D 9 pinů zásuvka
rozhraní pro tiskárnu	RS232 Sub-D 15 pinů zásuvka
PC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů

parametr	hodnota
	zásuvka
programovací rozhraní	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
sběrnice	volitelně, 10 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	FED Designer 6.06 nebo vyšší
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	NEC 500 Class I, Div. 2