


převlečná matice MCK-PK-3-KD

č. dílu: 533672

FESTO

z kovu.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------------|--|
| velikost | vnitřní závit M6x0,75 |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 1.2 MPa -0.95 ... 12 bar -13.775 ... 174 psi |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| připojení pneumatiky 1 | pro hadici s vnějším průměrem 4 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s maticí |
| materiál převlečné matice | tvárná slitina hliníku, poniklováno |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |