


**spojka**  
**EAMC-15-20-5-6**  
č. dílu: 533707

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	5 mm
poloměr upnutí 2	6 mm
velikost	15
jmenovitá délka	20 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.23 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	8 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS