


**spojka**  
**EAMC-42-50-12-12**  
č. dílu: 533709

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	12 mm
poloměr upnutí 2	12 mm
velikost	42
jmenovitá délka	50 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	34.8 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	17 Nm
hmotnost výrobku	138 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS