



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                      |
|---|--|
| velikost                                  | standard                                     |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 16 bar                             |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                | 3  |
| bezpečnost potravin                       | podle prohlášení výrobce                     |
| okolní teplota                            | 0 ... 150 °C                                 |
| povolení                                  | Germanischer Lloyd                           |
| hmotnost výrobku                          | 14.7 g                                       |
| připojení pneumatiky 1                    | nástrčná trubka QS-12                        |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                              |
| informace o materiálu pouzdra             | mosaz<br>pochromovaný a poniklovaný          |
| informace o materiálu těsnění závitů      | FPM  |
| informace o materiálu těsnění hadice      | FPM  |