


hadice z plastu PUN-E-6x0,8-SI-500

č. dílu: 534172

FESTO

vhodná pro nástrčná připojení QS, velmi ohebná, odolná hydrolýze, odolná mikrobům, není povoleno použití při výrobě potravin.
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	45 mm
vnitřní průměr	4.4 mm
mín. poloměr ohybu	15 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-35 ... 50 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.018 kg/m
barva	stříbrný
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)