

filtr

LF-M7-D-5M-MICRO-H-B

č. dílu: 534183



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez závitové přípojovací desky, s přípojovacím závitem v tělese, s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	poloautomatický
konstrukce	slinutý filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	3 cm ³
provozní tlak	1 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	280 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	44 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	M7
připojení pneumatiky 2	M7
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	PE
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál nádoby	PC