

tlumič hluku

U-M5-50

č. dílu: 534221

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	50
provozní tlak	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
hladina akustického tlaku	70 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 70 °C
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu tlumicí vložky	bronz
informace o materiálu závitové části	mosaz