

# těsnicí kroužek OL-1/2-100

č. dílu: 534235

FESTO

bez úniků, s kovovým tělesem.



## katalogový list

| parametr                                 | hodnota   |
|--|---|
| podle normy                              | ISO 16030   |
| velikost balení                          | 100   |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot     | -0.095 ... 3 MPa<br>-0.95 ... 30 bar<br>-13.775 ... 435 psi   |
| třída odolnosti korozi KBK               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi   |
| shoda ohledně LABS                       | VDMA24364-B2-L  |
| klasifikace RSBP podle CD-0033           | F1a   |
| třída čistoty prostředí                  | Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty.<br>Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci. |
| okolní teplota                           | -40 ... 100 °C  |
| přitažení rukou při pokojové teplotě     | ano   |
| jmenovitý utahovací moment               | 23 Nm   |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment | ± 20 %  |
| připojení pneumatiky                     | G1/2  |
| upozornění k materiálu                   | ve shodě s RoHS   |
| materiál dorazů                          | hliník  |
| materiál těsnění                         | HNBR  |