


kulový kohout VAPB-3-F-63-F0710-CR

č. dílu: 534320

FESTO

odolné korozi a kyselinám.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp3
připojovací obrazec příruby	F07 F10
vnitřní průměr	80 mm
jmenovitá světlost DN	80
jmenovitý tlak pro armaturu	63
ovládací moment	78 Nm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] inertní plyny voda neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 180 °C
průtok Kv	905 m ³ /h
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4408
informace o materiálu těsnění	FPM PTFE
informace o materiálu koule	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
informace o materiálu hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
hmotnost výrobku	13,900 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	3