

připojovací deska CDSV5.0-AS-1/8

č. dílu: 534434

FESTO

pro samostatný ventil CDSV, vhodný pro výrobu potravin.



katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	1
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-5 ... 50 °C
hladina akustického tlaku	75 dB(A)
stupeň krytí	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	690 g
elektrické připojení	kabel
typ upevnění	průchozí dírou vnitřním závitem
připojení výdechu	M5
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	M5
připojení řídicího tlaku 12	M5
připojení řídicího tlaku 14	M5
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
připojení pneumatiky 4	G1/8
připojení pneumatiky 5	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS