


nástavba s koncovými spínači DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

č. dílu: 534476
výběhový výrobek

FESTO

pro kyvné pohony s montážním rozhraním dle VDI/VDE 3845.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	7 ... 13 mm
podle normy	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
konstrukční tvar	kruhový
montážní poloha	libovol.
odolnost zkratu	ne
funkce spínaného prvku	vypínač
ochrana proti přepólování	ne
princip měření	indukční
indikace polohy sepnutí	ano
izolační napětí	25 V
max. vstupní příkon	34 mW
max. vstupní napětí	16 V
max. vstupní proud	25 mA
jmenovité provozní napětí DC	8 V
spínaný výstup	NAMUR
napěťová pevnost	0.5 kV
stupeň znečištění	3
kategorie ATEX pro plyny	II 2G X
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-20 ... 70 °C
Pravděpodobnost počtu selhání za hodinu [1/h].	1.07E-07
PFD (pravděpodobnost selhání podle volby)	4.69E-04
tlumený spínací proud	≤ 1 mA
netlumený spínací proud	≥ 3 mA
elektrické připojení	šroubovací svorka
šroubení pro kabel	M20x1,5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál krytu tělesa	PC
materiál patice tělesa	ABS+PC
materiál konzoly	ABS+PC