


konektor FBS-RJ45-8-GS

č. dílu: 534494

FESTO

[pro funkční modul CPX-FEC-...](#)



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	33 mm
výška	41 mm
délka	20 mm
hmotnost výrobku	15 g
specifikace kabelu pro ethernet	typ: CAT.5 průměr jednotlivých žil: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26, jemné vodiče
ochrana před přímým a nepřímým dotekem	malé funkční napětí s bezpečným odpojováním (PELV)
přípustný průměr kabelu	4 ... 5,4 mm
stupeň krytí	IP65 IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 60 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % nekondenzující
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA
materiál šroubů	ocel
materiál těsnění	NBR