


jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/8-QB-1/4-U

č. dílu: 534658

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| funkce ventilu | funkce jednosměrného škrčení na odvětrání |
| připojení pneumatiky 1 | QB-1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | 1/8 NPT |
| typ ovládání | ruční |
| nastavovací prvek | šroub se zářezem |
| typ upevnění | našroubovatelný s vnějším závitem |
| normální jmenovitý průtok ve směru škrčení | 8.44 cfm |
| normální jmenovitý průtok ve zpětném směru | 6.5 ... 8.62 cfm |
| okolní teplota | 32 ... 140 °F |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -13.8 ... 116 Psi |
| normální průtok ve směru škrčení 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) | 13.8 cfm |
| normální průtok ve zpětném směru 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) | 13.8 ... 14.3 cfm |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| teplota média | 32 ... 140 °F |
| max. utahovací moment | 5.2 ft-lbf |
| hmotnost výrobku | 0.7 oz |
| materiál šroubovacích čepů | mosaz poniklováno |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál dutého šroubu | mosaz poniklováno |
| materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| materiál drážkované hlavice | mosaz poniklováno |
| materiál regulačního šroubu | mosaz poniklováno |
| materiál kyvného připojení | zesílený PBT |