


příruba pro motor EAMF-A-30A-55A

č. dílu: 534807

FESTO

pro elektromechanický pohon se servomotorem.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kód rozhraní pro vstup motoru	55A
kód rozhraní spojkové skříňě	30A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS