

# redukční ventil s filtrem MS12N-LFR

č. dílu: 535025

FESTO

se závitem NPT

příklad zobrazení



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	12
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací otočná hlavice s integrovaným zámkem s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem
ukazatel tlaku	s manometrem
max. tlaková hystereze	0.4 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:4:-] stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tváření