

filtr MS12N-LF

č. dílu: 535026

FESTO

se závitem NPT



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	12
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	slinutý filtr s odstředivým odlučovačem
provozní tlak	0.8 ... 20 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tvárění