



# rozbočovací modul MS12-FRM

č. dílu: 535035

FESTO

pro montáž do baterie, se závitem G



příklad zobrazení

## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	25,000 ... 42,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 4	G1
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek