

maznice MS12N-LOE

č. dílu: 535044

FESTO

se závitem NPT



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	12
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
provozní tlak	1 ... 16 bar
minimální průtok pro funkci mazání	400 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-::-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
viskozita oleje	ISO VG 32
okolní teplota	0 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tvářeni